


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.680

TS-montagechassin 45 x 88 mm

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.680 - TS-montagechassin 45 x 88 mm

Tunga konstruktioner stötts direkt monterade på innerytor (t. ex. tak). Därmed kan man utan fara skruva fast det sido- eller bakväggsmonterade skåpet mot maskinen.



Features

Art. nr.	TS 8612.680
Utförande	för den inre montagenivån
Produktbeskrivning	Tunga konstruktioner stötts direkt monterade på innerytor (t. ex. tak). Därmed kan man utan fara skruva fast det sido- eller bakväggsmonterade skåpet mot maskinen. Dubbelprofilen med 11 hålningsrader erbjuder många extra möjligheter för invändig utbyggnad.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	På horisontell och vertikal TS-/VX SE-skåpprofil
Passar för	Skåptyp: det inre montageplanet Passar för bredd/djup: 800 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Vikt/förp.	3,838 kg
Nettovikt	3.638
Bruttovikt	3.837
Tullvarukod	73269098

Features

EAN	4028177267077
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
