

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.780

TS-montageskena 25 x 38 mm

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.780 - TS-montageskena 25 x 38 mm

För tunga konstruktioner med fastsättningshål. Inbyggingsmöjligheter på den vertikala TS-skåpprofilen.



Features

Art. nr.	TS 8612.780
Produktbeskrivning	För tunga konstruktioner med fastsättningshål.
Material	Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsskruvar.
Inbyggingsmöjligheter	På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen Runtom med 9 mm rundhål med 25 mm mellanrum För uppbyggnad av profilskenor, systemprofilskenor, C-profilskenor 30/15, kabelanslutningsskenor (vinkelprofil) och egna påbyggningar
Observera:	Särskilt lämpad för dynamiska anslutningar i kombination med snabbmontagefäste
Passar för	Passar för bredd/djup: 800 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Vikt/förp.	2,688 kg
Nettovikt	2.488
Bruttovikt	2.687
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177429154

Features

ETIM 7.0	EC002620
----------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------