

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8614.040 Delmontageplåtar

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8614.040 - Delmontageplåtar för TS, VX SE

För universell inre utbyggnad och ytterligare montageplan.



Features

Art. nr.	TS 8614.040
Produktbeskrivning	För universell inre utbyggnad även i kombination med systemchassin och montageprofiler. Defekta byggrupper kan enkelt och snabbt bytas ut. Extra montagenivåer.
Material	Stålplåt, 2,5 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Delmontageplåtar monteras med de bifogade fastsättningstillbehören jämte den inre fastsättningsnivån direkt på den vertikala skåpprofilen. I denna inbyggnadsposition (samt på bredden och även på djupet) bildar de ett plan med TS-systemchassin 17x73 mm och TS-montageprofiler för det inre montageplanet.
Dimension	Bredd: 900 mm Höjd: 300 mm

Features

Passar för	Skåptyp: TS VX SE Bredd: = 400 mm = 1.000 mm Djup: = 400 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	6,9 kg
Nettovikt	6.4
Bruttovikt	6.7
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177212251
ETIM 7.0	EC000213
ECLASS 8.0	27409216