

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.360 Inbyggnadssats

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.360 - Inbyggnadssats för montageplåtar rygg mot rygg

Det minimala inbördes avståndet mellan montageplåtarna skapar förutsättningar för maximal påbyggnad på båda montageplåtarna.



## Features

Art. nr.	VX 8617.360
Produktbeskrivning	Det minimala inbördes avståndet mellan montageplåtarna skapar förutsättningar för maximal påbyggnad på båda montageplåtarna.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad, kromaterad
Montagekrav	Dessutom behövs en andra montageplåt som passar skåpmåttet, se Rittals reservdelslista på webben. På skåp med bakstycke kan en glasdörr användas istället för ett bakstycke eller den tvådelade lås- och sidodörren för optimal åtkomst till den bakre montageplåten.
Passar för	Skåptyp: VX
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,542 kg
Nettovikt	0.5
Bruttovikt	0.542
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared

# Features

---

Tullvarukod	73269098
EAN	4028177921696
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

---