


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.800

# Profil för kabelinföring, på mitten

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.800 - Profil för kabelinföring, på mitten

Profilen monteras direkt på bottenplåtarna. På så sätt kan kabeln ledas direkt till en kabelavlastningsskena utan större böjradie när montageplåten monteras i valt montageläge. I kombination med kabelavlastningsskenan kan kabelinföring och montageplåt anpassas till varandra på ett optimalt sätt.

## Features

|                        |  |
|------------------------|--|
| Art. nr.               | VX 8618.800  |
| Fördelar               | Enkelt montage<br>Heltäckande hylla<br>Bra isolering av skåpets kablage  |
| Användningsområden     | För fastsättning i bottenplåtar  |
| Material               | Hård-PVC<br>Självlocknande<br>Temperaturbeständig upp till +60 °C<br>Tätning: PU-skum<br>Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm  |
| Leveransens omfattning | Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler   |
| Observera:             | Det behövs två per kabelinföringspunkt<br>Från skåpbredd 1000 mm är golvdelen indelad i två områden på bredden. Två kabelinföringspunkter kan användas (vänster/höger) |
| Passar för             | Skåptyp: VX: = 600 mm<br>Skåptyp: VX SE<br>Skåptyp: CX pulpetunderdel<br>Skåptyp: null   |
| Förpackningsenhet      | 2 st.  |
| Vikt/förp.             | 0,218 kg   |
| Nettovikt              | 0.16   |
| Bruttovikt             | 0.167  |
| Tullvarukod            | 39269097   |
| EAN                    | 4028177922747  |

# Features

---

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000211 |
|----------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
|------------|----------|