


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.034

Sockelplåtar, på sidan

State: 2024-07-16 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.034 - Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar.

Features

Art. nr.	VX 8660.034
Utförande	Stängd
Material	Stålplåt
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Höjd: 100 mm
Passar för	Skåptyp: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Djup: = 800 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Vikt/förp.	2,82 kg
Förpackningsenhet	2 st.
Passar för	för sockelsystem VX, stålplåt
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177978249

Features

ETIM 8	EC000721
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
