

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.850

Fastskruvningsbara sidogavlar, rostfritt stål

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.850 - Fastskruvningsbara sidogavlar, rostfritt stål för TS

Sidogavlar, fastskruvningsbara, rostfritt stål, för TS.



Features

Art. nr.	TS 8700.850
Fördelar	automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom plandelshållare med kontaktelement Enkel placering tack vare upphängningshjälp Jordningsbultar med kontaktyta
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Ytbehandling	Streckslipat, korn 400
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: TS Höjd: = 1.800 mm Djup: = 500 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Grundmaterial	Rostfritt stål

Features

Förpackningsenhet	2 st.
Vikt/förp.	23,7 kg
Nettovikt	11.116
Bruttovikt	23.7
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177300095
ETIM 7.0	EC002524
ECLASS 8.0	27182101