

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8701.060

Sockelplåtar, på sidan, 100 mm

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8701.060 - Sockelplåtar, på sidan, 100 mm Rostfritt stål för sockelkomponenter fram- och baktill

För montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar på 100 mm vardera monteras. För stabilisering av ihopbyggda sockelkomponenter kan sockelplåtar monteras vridna 90°.

Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | TS 8701.060 |
| Produktbeskrivning | Montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar à 100 mm monteras. |
| Material | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Ytbehandling | Streckslipat, korn 400 |
| Leveransens omfattning | 2 sockelplåtar Inkl. fastsättningsmaterial |
| Montagekrav | För stabilisering av ihopbyggda sockelkomponenter kan sockelplåtar på sidan, 100 mm, monteras med 90° vridning. För detta behövs ihopbyggnadsvinklar för sockeln |
| Dimension | Höjd: 100 mm |
| Passar för | Skåptyp: TS: = 600 mm |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Vikt/förp. | 2,772 kg |
| Nettovikt | 2.572 |
| Bruttovikt | 2.8 |
| Tullvarukod | 94039910 |
| EAN | 4028177300064 |
| ETIM 7.0 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |