


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.110

Gångjärn

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.110 - Gångjärn för sidogavel TS, fastskruvningsbar, stålplåt

Öppningsvinkeln på 180° möjliggör obehindrad åtkomst. Kan monteras antingen från skåpets insida eller utsida. Enkelt att byta de 3 plandelshållarna mot gångjärn. Kapslingsklassen upprätthålls trots gångjärnen.



Features

Art. nr.	TS 8800.110
Produktbeskrivning	Öppningsvinkeln på 180° möjliggör obehindrad åtkomst. Kan monteras antingen från skåpets insida eller utsida.
Fördelar	Kapslingsklassen upprätthålls trots gångjärnen
Användningsområden	Enkelt att byta de 3 plandelshållarna mot gångjärn
Material	Zinkgjutgods
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsskruvar.
Observera:	Enbart vid användning av ett 180°-dörrgångjärn kan gångjärn för sidogavel och dörr monteras på samma skåpprofil Varning! Sidogavlarna med och utan gångjärn, liksom dörrar och bakstycken måste alltid placeras mittemot varandra. På en vertikal skåpprofil får enbart en yta (sidogavelns gångjärn) monteras.
Förpackningsenhet	6 st.
Vikt/förp.	0,966 kg
Nettovikt	0.87

Features

Bruttovikt	0.982
Tullvarukod	83021000
EAN	4028177246997
ETIM 7.0	EC001167
ECLASS 8.0	27409219
