

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.510 kabelkanal

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.510 - kabelkanal för vertikal TS-profil

För montage på vertikal skåpprofil, två ihopbyggda skåpprofiler i ihopbyggnadsstället.



Features

Art. nr.	TS 8800.510
Utförande	Bredd 100 mm, för montage på två ihopbyggda skåpprofiler i ihopbyggnadsstället.
Fördelar	Kabelkanalens fastsättningspunkter är anpassade till TS-systemhålningen. Därmed behövs ingen besvärlig borrar, vilket hade varit fallet med DIN-kanaler Brottanvisningen för spröjs är anpassade till kombinationen av kabelkanaler för montageplåt En ytterligare brottanvisning i höjd med montageplåten möjliggör direkt införing i kabelkanalen
Material	Hård-PVC Självslocknande
Färg	Liknar RAL 7030
Leveransens omfattning	Kabelkanal med lock
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Observera:	Kan kortas av för andra skåpdimensioner.

Features

Dimension	Bredd: 100 mm Höjd: 1.800 mm Djup: 80 mm
Passar för	Skåptyp: TS VX SE PC IW Höjd: ≤ 2.000 mm
Driftstemperatur	60 °C
Förpackningsenhet	4 st.
Vikt/förp.	9,472 kg
Nettovikt	8.996
Bruttovikt	9.47
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177233645
ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---