

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8826.500

## Ihopbyggnadssystem TS 8

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8826.500 - Ihopbyggnadssystem TS 8

Ihopbyggnadssystem TS 8 av stålplåt har en symmetrisk profil på bredden och i djupet, och ger därför en märkbar platsbesparing och enkel inre utbyggnad. Möjligheten till ihopbyggnad från alla sidor kan också garanteras. Dessutom är säkerheten optimerad tack vare den inbyggda, automatiska potentialutjämnningen av alla platta delar och den tredubbla ytbehandlingen.



## Features

|              |   |
|--------------|---|
| Art. nr.     | TS 8826.500   |
| Material     | Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm<br>Tak: Stålplåt, 1,5 mm<br>Dörr: Stålplåt, 2,0 mm<br>Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm<br>Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm<br>Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm |
| Ytbehandling | Skåpstomme: Doppgrunderad<br>Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack<br>Montageplåt och bottenplåt: förzinkad                         |
| Färg         | RAL 7035  |

# Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Leveransens omfattning             | Skåpstomme<br>Dörr(ar)<br>På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster<br>Takplåt<br>Bakstycke<br>4 lyftöglor<br>Lås: 3 mm dubbellås<br>Bottenplåtar<br>Montageplåt<br>2 TS-montageskenor 18 x 38 mm<br>2 montageprofiler monterade i skåpdjupet |
| Dimension                          | Bredd: 800 mm<br>Höjd: 2.200 mm<br>Djup: 600 mm   |
| Mått för montageplåt (B x H)       | 699 mm x 2.096 mm   |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55   |
| Kapslingsklass NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Typklassning motsvarande UL 50E    | Typ 1<br>Typ 12   |
| IK-kod                             | IK09  |
| Antal dörrar                       | 1   |
| 2 supportstrips in depth           | Yes   |
| Grundmaterial                      | Stålplåt  |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.   |
| Vikt/förp.                         | 139,3 kg  |
| Nettovikt                          | 132.2   |
| Bruttovikt                         | 138   |
| Tullvarukod                        | 94032080  |
| EAN                                | 4028177251052   |
| ETIM 7.0                           | EC000261  |

# Features

---

ECLASS 8.0

27180101

# Approvals

---

Approvals

Bureau Veritas  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Certificates

Ytbehandling

---

Explanations

Tillverkarens deklARATION  
Konformitetsförklaring  
Konformitetsförklaring UK