

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9207.600

Ex-skåp

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9207.600 - Ex-skåp Plast, tom låda med gångjärnsförsedd dörr

Ex-skåp med dörr med gångjärn, plast

Features

Art. nr.	KEL 9207.600
Användningsområden	Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU Omgivningstemperatur: -30 °C till +80 °C De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb)
Material	Material: glasfiberförstärkt omättad polyester, ytresistans: < 10 Ω Ω Dörr: glasfiberförstärkt omättad polyester, ytresistans: < 10 Ω Ω omgivande inskummad silikontätning Montageplåt: Stålplåt, förzinkad
Färg	RAL 9011
Leveransens omfattning	Skåp Dörr Montageplåt
Dimension	Bredd: 500 mm Höjd: 500 mm Djup: 300 mm
Mått för montageplåt (B x H)	417 mm x 450 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Yes
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Yes
Grundmaterial	Plast
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 2 Låsinsats: 3 mm dubbellås

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	12,9 kg
Nettovikt	13.009
Bruttovikt	14.2
Tullvarukod	94037000
EAN	4028177138391
ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Approvals

Approvals	ATEX
Certificates	Kapslingsklass
Explanations	Tillverkarens deklARATION