

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.050 Samlingskenehållare

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.050 - Samlingskenehållare för flatkopparskenor

För flatkopparskenor upp till 800 A.

## Features

Art. nr.	SV 9340.050
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Märkspänning	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Elektriska värden UL(SCCR)	14 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm, samlingsskenor 12 x 5/10 mm 22 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm, samlingsskenor 15 x 5 – 25 x 10 mm 25 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm, samlingsskenor 12 x 5/10 mm 25 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm, samlingsskenor 30 x 5/10 mm 30 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm, samlingsskenor 15 x 5 – 25 x 10 mm 50 kA – 600 V, skenstöds avstånd 350 mm, samlingsskenor 30 x 5/10 mm, säkring klass L max 800 A, JDDZ/7 54 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm, samlingsskenor 30 x 5/10 mm, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7 65 kA – 480 V, skenstöds avstånd 250 mm, samlingsskenor 30 x 5/10 mm, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7 73 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm, samlingsskenor 30 x 5/10 mm, säkring klass L max 800 A, JDDZ/7
Anmärkning om art. nr.	För UL-användning krävs att man monterar en bottenprofil UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
Antal poler	3-polig
Med insidesfastsättning	Yes
Samlingsskenornas mellanavstånd	60 mm

# Features

---

Passar för samlingsskenor	12 × 5 - 30 × 10
Förpackningsenhet	4 st.
Vikt/förp.	0,696 kg
Nettovikt	0.668
Bruttovikt	0.72
Tullvarukod	85469010
EAN	4028177525573
ETIM 7.0	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

# Approvals

---

Approvals	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK