

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.370 OM-adapter

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.370 - OM-adapter med anslutningsledning



Features

Art. nr.	SV 9340.370
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	Chassin: RAL 7035
Anslutningsledning (AWG)	AWG 12
Märkström max.	25 A
Märkspänning	690 V, 3~
Elektriska värden UL(SCCR)	30 kA – 600 V, säkring klass K5 max 60 A, JDDZ/7 50 kA – 600 V, säkring klass K5 max 35 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, säkring klass J max 30 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, säkring klass K5 max 30 A, JDDZ/7 50 kA – 480 V, Combination Motor Controller max 27 A, NHJH/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max 32 A, NHJH/7
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Längd på anslutningskabel	130 mm
Typ av profilskena	TS 45C
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Antal poler	3-polig
PinBlock	Yes

Features

Dimension	Bredd: 45 mm Höjd: 208 mm
Profilskenor, antal/höjd	1 / 10 mm
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Bärram (B x H)	45 mm x 170 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,28 kg
Nettovikt	0.27
Bruttovikt	0.28
Kopparandel (kg/st)	0.036
Tullvarukod	85369095
EAN	4028177502529
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK