

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.550 OM-adapter

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.550 - OM-adapter med fjäderanslutning



Features

Art. nr.	SV 9340.550
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	Chassin: RAL 7035
Märkström max.	32 A
Märkspänning	690 V, 3~
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Typ av profilskena	TS 45C
Antal poler	3-polig
PinBlock	Yes
Dimension	Bredd: 45 mm Höjd: 208 mm
Anslutning för rundledartvärsnitt	1,5 - 6 mm ²
Profilskenor, antal/höjd	1 / 10 mm
Passar för samlingskenor	Höjd: 5, 10 mm
Bärram (B × H)	45 mm x 170 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,28 kg

Features

Nettovikt	0.238
Bruttovikt	0.29
Kopparandel (kg/st)	0.027
Tullvarukod	85369095
EAN	4028177502635
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK