

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.040

NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00 till 3

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.040 - NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00 till 3 med elektromekanisk säkringsövervakning (MSÖ)

Features

Art. nr.	SV 9344.040
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	Anslutningsutrymmets bredd: 13 mm Anslutningsutrymmets höjd: 13 mm
for mounting plate assembly	Yes
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Märkström max.	160 A
För NH-storlek	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 106 mm Höjd: 194 mm
Anslutning för rundledartvärnsnitt	4 - 95 mm ²
Märkspänning	690 V, 3~
Antal poler	3-polig
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	1,18 kg
Nettovikt	1.17
Bruttovikt	1.172

Features

Kopparandel (kg/st)	0.15
Tullvarukod	85369095
EAN	4028177540545
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK