

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9407.600

## Ex-skåp

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9407.600 - Ex-skåp Rostfritt stål, tom låda med gångjärnsförsedd dörr

Ex-skåp med dörr med gångjärn, rostfritt stål

## Features

Art. nr.	KEL 9407.600
Utförande	Ex-skåp
Material	Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad silikontätning Montageplåt: Stålblåt
Ytbehandling	Material: Streckslipad, korn 400, ytgrovhets < 0,8 µm Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning	Skåp Dörr Montageplåt
Dimension	Bredd: 760 mm Höjd: 760 mm Djup: 300 mm
Mått för montageplåt (B x H)	704 mm x 730 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	Yes
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	Yes
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 2 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X

# Features

---

Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12
---------------------------------	--------------------------------------

---

Förpackningsenhet	1 st.
-------------------	-------

---

Vikt/förp.	44,1 kg
------------	---------

---

Nettovikt	39.9
-----------	------

---

Bruttovikt	42
------------	----

---

Tullvarukod	94032080
-------------	----------

---

EAN	4028177138865
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC002503
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180502
------------	----------

---

# Approvals

---

Approvals	ATEX CQC-CCC IEC Ex UL + C-UL (listed)
-----------	---

---

Explanations	Tillverkarens deklARATION
--------------	---------------------------

---