

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9508.000**

**Polykarbonatlådor PK**

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9508.000 - Polykarbonatlådor PK utan förpräglingar

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.

## Features

Art. nr.	PK 9508.000
Utförande	null
Material	Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat Grått lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning Lockskruvar: Polyamid Tätningssluggar: polyetylen
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Lockskruvar Tätningssluggar för väggfastsättningskruvar
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 130 mm Höjd: 94 mm Djup: 57 mm
Driftstemperatur	-35 °C...80 °C
Grundmaterial	Polykarbonat
Förpackningsenhet	4 st.
Vikt/förp.	0,9 kg
Nettovikt	0.8
Bruttovikt	0.898
Tullvarukod	94037000

# Features

---

EAN	4028177139251
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

---

# Approvals

---

Approvals	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL (listed)
-----------	--

---

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------

---