

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9630.000

Mini-PLS säkringselement Diazed/ Neozed

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9630.000 - Mini-PLS säkringselement Diazed/Neozed

Märkström 63 A.

Features

Art. nr.	SV 9630.000
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	Chassin: RAL 9011 Skydd: RAL 7035
Observera:	Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Fuse inserts	D 02-E 18 (passhylsa)
Märkspänning	400 V
Märkström max.	63 A
Dimension	Bredd: 38 mm Höjd: 160 mm
Anslutning för rundledartvärsnitt	1,5 - 16 mm ²
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,35 kg
Nettovikt	0.3
Bruttovikt	0.308
Kopparandel (kg/st)	0.11
Tullvarukod	85369095
EAN	4028177149908
ETIM 7.0	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring