

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.133 Montageplåtsmodul

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.133 - Montageplåtsmodul

Med montageplåt, täckplåten kan plomberas.

Features

Art. nr.	SV 9666.133
Produktbeskrivning	Möjligt inbyggnadsdjup 105–140 mm. Täckplåten kan plomberas.
Material	Skydd: Polystyrol Montageplåt: Stålplåt, förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 750 mm Höjd: 300 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 3 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2
Mått för montageplåt (B × H)	688 mm x 266 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	4,9 kg
Nettovikt	4.8
Bruttovikt	4.9
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177676084
ETIM 7.0	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

Approvals

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK