

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.200 Apparatprofilskenmodul

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.200 - Apparatprofilskenmodul

För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med bärprofilskenor 35/15 mm. Täckplåten kan plomberas.

Features

Art. nr.	SV 9666.200
Produktbeskrivning	För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Kan förskjutas med 25 mm hålraster. Täckplåten kan plomberas.
Material	Skydd: Polystyrol DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 500 mm Höjd: 150 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 2 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 1
Antal profilskenor 35/15	1
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	1,14 kg
Nettovikt	1.13
Bruttovikt	1.14
Tullvarukod	85369001
EAN	4028177676169
ETIM 7.0	EC000264
ECLASS 8.0	27142411

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK