


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.704 Montageprofiler ISV

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.704 - Montageprofiler ISV för VX

För vertikal indelning av bärramen i VX/TS/SE skåp.

Features

Art. nr.	SV 9666.704
Produktbeskrivning	För vertikal indelning av bärramen i skåpet.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Dimension	Höjd: 600 mm
Modell	Höjdenheter (HE) á 150 mm: 4
Förpackningsenhet	2 st.
Vikt/förp.	1,408 kg
Nettovikt	1.208
Bruttovikt	1.407
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	39269097
EAN	4028177676602
ETIM 7.0	EC001900
ECLASS 8.0	27400613