

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.380 NH-lastfrånskiljarlist

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.380 - NH-lastfrånskiljarlist med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)

3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Features

Art. nr.	SV 9677.380
Utförande	3-polig kopplingsbar
Funktion	Användaroberoende omkoppling genom automatisk momentkontakt Säker frånkoppling av kontakter genom dubbla brytställen
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7001 Handtag: RAL 7016
För NH-storlek	3
För skensystem med centrumavstånd	185 mm
Kabelutgång	nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M12
Installation type	Skruvfastsättning
Antal poler	3-polig
Märkspänning	400 V, 3~
Märkström max.	630 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 100 mm Höjd: 941 mm

Features

Anslutning för rundledartvärnsnitt	6 - 240 mm ²
------------------------------------	-------------------------

Passar för samlingsckenor	Höjd: 10 mm
---------------------------	-------------

Förpackningsenhet	1 st.
-------------------	-------

Vikt/förp.	15,7 kg
------------	---------

Nettovikt	15.56
-----------	-------

Bruttovikt	15.72
------------	-------

Kopparandel (kg/st)	4.78
---------------------	------

Tullvarukod	85043129
-------------	----------

EAN	4028177806825
-----	---------------

ETIM 7.0	EC001040
----------	----------

ECLASS 8.0	27371401
------------	----------

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK