

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.564

Takplåt för kabelinföringsfläns

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.564 - Takplåt för kabelinföringsfläns för VX, VX IT

För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp.

Features

Art. nr.	SV 9681.564
Produktbeskrivning	För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak.
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Number of required cable entry glands	2
Passar för	Bredd: = 600 mm Djup: = 400 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	2,92 kg
Nettovikt	2.62
Bruttovikt	2.92
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	11,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177926646
ETIM 7.0	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK