


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.183

Deldörr

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.183 - Deldörr för VX

Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr. | SV 9682.183 |
| Produktbeskrivning | Lämpliga för VX skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot låsinsats, utförande A. |
| Material | Stålplåt, 2 mm |
| Ytbehandling | Strukturlack |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Deldörr Spröjs Gångjärn Låsdelar Inkl. fastsättningsmaterial |
| Observera: | Öppningsvinkel för deldörrarna max. 130° |
| Lås | Antal lås: 1 |
| Dimension | Bredd: 800 mm Höjd: 300 mm |
| Passar för | Bredd: = 800 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 54 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Vikt/förp. | 5,98 kg |
| Nettovikt | 5.5 |
| Bruttovikt | 5.98 |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| PCF/PU (Cradle-to-Gate) | 22,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on the PCF class | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| Tullvarukod | 94039910 |
| EAN | 4028177928800 |
| ETIM 7.0 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |