

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9868.550

CS Toptec

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9868.550 - CS Toptec

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Art. nr. | CS 9868.550 |
| Utförande | Med öppning för klimataggregat för utomhusbruk 1,5 kW |
| Produktbeskrivning | Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation. |
| Material | Skåpsram: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Platta delar och sockelplåtar: Aluminium, AlMg3 Regntak: Aluminium |
| Ytbehandling | Pulverlackerad UV-resistent ren polyester |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Utomhusskåp med dubbla väggar, komplett förmonterat Skåpsram med 25 mm systemhållning i tak- och bottenramen samt vertikalprofiler med 2 fastsättningsnivåer Dörr på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027 Sidogavlar till vänster och höger Bakstycke Regntak Sockel med fastskruvade plåtflänsar och täckplåtar fram och bak |
| Dimension | Bredd: 800 mm Höjd: 1.600 mm Djup: 800 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| IK-kod | IK10 |

Features

| | |
|------------------------|---|
| Observera: | Alla platta delar är dubbla och jordade (yttervägg mot innervägg) CS Toptec är grunden till projektlösningar för utomhusbruk. Dessa kan beställas med följande beställningsnummer. För enskild uppställning: 9774.099, för ihopbyggnad: 9774.005 |
| Anmärkning om art. nr. | En klimatanläggning eller en adapterplåt behövs för att stänga igen utbrottet |
| Grundmaterial | Aluminium |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Vikt/förp. | 112 kg |
| Nettovikt | 105 |
| Bruttovikt | 112 |
| EAN | 4028177962712 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Explanations | Konformitetsförklaring |
|--------------|------------------------|