


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1019.600

Kompaktní rozváděčové skříně AE

State: 24.2.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1019.600 - Kompaktní rozváděčové skříň AE Nerez ocel

Kompaktní rozváděčová skříň AE z nerez oceli, včetně montážní desky.

Features

Obj. č.	AE 1019.600
Materiál	Skříň: nerez ocel Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: ocelový plech Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Skříň a dveře: jemně zbrousený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 3-bodový uzavírací systém
Stupeň krytí NEMA	NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 1.000 mm Výška: 1.200 mm Hloubka: 300 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	940 mm x 1.155 mm
Počet dveří	2
Uzávěr	Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm Material lock: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)

Features

Balení	1 ks
Netto hmotnost	71.4
Brutto hmotnost	79.5
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177000698
E-Number Sweden	E3404430
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK