


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1060.500

Kompaktní rozváděčové skříně AE

State: 26.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1060.500 - Kompaktní rozváděčové skříň AE

Skříň s dveřmi z ocelového plechu, lakovaná, s montážní deskou a přírubovou deskou v podlaze.

Features

Obj. č.	AE 1060.500
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA	NEMA 4
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 600 mm Hloubka: 210 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,75 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,38 mm
Tloušťka materiálu montážní desky	2,5 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	549 mm x 570 mm
Počet dveří	1
Závěsy dveří s možností záměny	Yes
Počet uzávěrů	2

Features

Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Přírubová deska	Velikost: 5 Počet: 1
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	22,8 kg
Netto hmotnost	20.418
Brutto hmotnost	22.5
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177252103
E-Number Sweden	E3404614
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK