

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1077.000

Základní skříň AX z ocelového plechu

State: 27.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1077.000 - Základní skříň AX z ocelového plechu

Kompaktní rozváděčová skříň AX se vyraženými výstupky ve horní stěně, spodní stěně a bocích kopíruje známý systémový rastr 25 mm ze systému skříní VX25. Díky tomuto jedinečnému patentovanému systému jsou kompaktní rozváděčové skříně AX připraveny pro všechny případy rozšíření a dodatečného vybavení. Systémové komponenty a příslušenství lze snadno, rychle a bezpečně namontovat a dodatečně vybavit na lišty bez vrtání.

Features

Obj. č.	AX 1077.000
Výhody	Více možností vnitřního vybavení díky integrovaným vačkám skříně v systémovém rastru 25 mm v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení a naší širokou nabídkou systémového příslušenství Zachování stupně krytí (schválení UL) díky montáži lišty pro vnitřní vybavení bez vrtání Dodatečná montážní úroveň a zvýšená nosnost díky podlahové výsuvné liště Jednoduché plánování a konfigurace pomocí Rittal konfigurátoru RiPanel
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanosená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně Montážní deska Děrovaná dveřní lišta Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12

Features

Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
Kód IK	IK10
Rozměry	Šířka: 760 mm Výška: 760 mm Hloubka: 210 mm
Tloušťka materiálu dveří	2 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,5 mm
Tloušťka materiálu montážní desky	2,5 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	705 mm x 735 mm
Počet dveří	1
Závěsy dveří s možností záměny	Yes
Počet uzávěrů	2
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Přírubová deska	Velikost: 2 Počet: P2
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	36,7 kg
Netto hmotnost	35
Brutto hmotnost	36.66
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	114,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared

Features

Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177813359
E-Number Sweden	E3465152
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK