

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1306.600

Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová

State: 19.10.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1306.600 - Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová

Řešení skříní jsou sladěna s požadavky potravinářského průmyslu. Stříška se sklonem 30° dopředu. Modré zbarvení těsnění umožňuje jeho jasné odlišení od potravin.

Features

Obj. č.	HD 1306.600
Provedení	Skříň s hygienickým designem
Product modification	Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová, má od června 2020 novou montážní desku kompaktní rozváděčové skříně AX. From June 2020, the compact enclosure HD, single-door, comes with the new compact enclosure AX mounting plate.
Materiál	Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Montážní deska: ocelový plech Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch	Skříň a dveře: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážní deska: pozinkovaná Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Skříňka Dveře s nasazeným těsněním Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Montážní deska
Rozměry	Šířka: 390 mm Výška vpředu: 430 mm Výška vzadu: 549 mm Hloubka: 210 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	330 mm x 355 mm
Úhel otevření dveří	125°
Počet uzávěrů	2
Kód IK	IK08

Features

Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	13,1 kg
Netto hmotnost	12.9
Brutto hmotnost	13.1
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177567603
E-Number Sweden	E3465017
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Approvals

Explanations

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK