


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KS 1469.500

## Plastové rozváděčové skříně KS

State: 19.10.2024 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KS 1469.500 - Plastové rozváděčové skříně KS

Skříň s dveřmi z nenasyčeného polyesteru zesíleného skelnými vlákny, s montážní deskou. Podle přání s prosklenými dveřmi nebo bez nich. Stupeň krytí IP 56, popř. IP 66. Plynule nastavitelná hloubka montážní desky díky několika montážním rovinám ve skříni. Flexibilní vnitřní výbava dveří díky nalisovaným upevňovacím výstupkům. Vysoká stabilita díky plastu zesíleného skelnými vlákny.



## Features

Obj. č.	KS 1469.500
Provedení	s průhledovým oknem
Materiál	Skříň a dveře: nenasyčený polyester zesílený skelnými vlákny GFK Dveře: polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu Montážní deska: ocelový plech Průhledové okno: akrylátové sklo, 3,0 mm s gumovým těsnicím profilem po obvodu
Povrch	Skříň a dveře: bez koncové úpravy, barvený plast Montážní deska: pozinkovaná
Barva	V odstínu podobném RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená, uzavírací vložka typu Doppelbart 3 mm Montážní deska Dvojitě utěsnění na horní a spodní hraně dveří díky integrované liště na ochranu před deštěm Po stranách nalisované profily tvaru C pro libovolné nastavení hloubky montážních desek Průhledové okno ve dveřích
Stupeň krytí NEMA	NEMA 12

# Features

Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 56
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 800 mm Hloubka: 300 mm
Tloušťka materiálu montážní desky	3 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	517 mm x 750 mm
Počet dveří	1
Závěsy dveří s možností záměny	Yes
Uzávěr	Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
With viewing window	Yes
Poznámka	Při dlouhodobém působení UV záření (sluneční světlo) ve spojení s větrem a deštěm může dojít k optickým změnám povrchu. Na ochranu vestavěných elektrických prvků to nemá žádný negativní vliv. Pokud nelze skříň před UV zářením chránit, doporučujeme nalakovat je nátěrem PUR. Přípustná okolní teplota -30 °C...+75 °C.
Základní materiál	Plast
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	26 kg
Netto hmotnost	24.835
Brutto hmotnost	26.142
Číslo celní sazby	94037000
EAN	4028177526785
E-Number Sweden	E3465014
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approvals

---

Approvals

Bureau Veritas  
TÜV

---

Explanations

Prohlášení o shodě  
Prohlášení o shodě UK