


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1672.600

Svorkovnicová skříň HD

State: 19.10.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1672.600 - Svorkovnicová skříň HD

Řešení skříní jsou sladěna s požadavky potravinářského průmyslu. Celoobvodové silikonové těsnění bez mezer mezi skříní a víkem. Hygienický šestihranný uzávěr



Features

Obj. č.	HD 1672.600
Provedení	Skříně s hygienickým designem
Materiál	Skříň a kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážní úhelník: ocelový plech, pozinkovaný, 2,0 mm Šroub uzávěru: z nerez oceli Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch	Skříňka a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Skříňka Kryt Montážní úhelníková lišta (předmontovaná) Těsnění a uzavírací šrouby (přiloženy)
Rozměry	Šířka vpředu: 200 mm Šířka vzadu: 227 mm Výška vpředu: 200 mm Výška vzadu: 227 mm Hloubka: 120 mm
Kód IK	IK08
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)

Features

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	3 kg
Netto hmotnost	2.837
Brutto hmotnost	2.94
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177639751
E-Number Sweden	E3465102
ETIM 8	EC002713
ETIM 7.0	EC002713
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Approvals

Explanations

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK