

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2562.300

## Přírubová deska z plastu

State: 19.10.2024 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.300 - Přírubová deska z plastu s membránami, pro AX

Propíchněte plast hrotem a protáhněte kabel.

## Features

Obj. č.	SZ 2562.300
Popis výrobku	Propíchněte plast hrotem a protáhněte kabel.
Materiál	plast dle normy UL 94-V0
Barva	V odstínu podobném RAL 7035
Poznámka	Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Rozměry	Šířka: 339 mm Hloubka: 149 mm
Vhodné pro	Typ skříně: AX
Přírubová deska	Velikost: 2
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66 při správné montáži
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Počet kabelových průchodků a Ø (mm) min.-max.	24 x 5-11 44 x 10-15 6 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-54
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	0,483 kg
Netto hmotnost	0.495
Brutto hmotnost	0.5
Číslo celní sazby	39269097
EAN	4028177935716

# Features

---

E-Number Sweden	E3465289
ETIM 8	EC000211
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------