


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2580.117 Těsnicí vložka

State: 19.10.2024 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2580.117 - Těsnicí vložka pro přírubovou desku z plastu, modulární a těsnicí rám, modulární

Drážkované těsnicí vložky společně s matricemi (inlay) slouží k individuálnímu zavedení kabelů, dokonce i již konfekcionovaných kabelů.

## Features

Obj. č.	AX 2580.117
Provedení	Velká těsnicí vložka
Popis výrobku	Drážkované těsnicí vložky společně s matricemi (inlay) slouží k individuálnímu zavedení kabelů, dokonce i již konfekcionovaných kabelů.
Materiál	Plast
Barva	RAL 7035
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12 Typ 4X pouze pro použití ve vnitřních prostorech
Pro průměr kabelu	17 mm
Balení	5 ks
Hmotnost/balení	0,15 kg
Netto hmotnost	0.125
Brutto hmotnost	0.152
Číslo celní sazby	40082900
EAN	4028177939776
ETIM 8	EC000441
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

# Approvals

---

Approvals

UR + C-UR (recognized)