

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.580 Systémové okno

State: 27.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.580 - Systémové okno pro VX, TS, VX SE

K zakrytí zobrazovacích a ovládacích přístrojů nebo výřezů a na ochranu před nečistotou, kapalinami a neoprávněným přístupem.

Features

Obj. č.	FT 2735.580
Provedení	Profil 30
Popis výrobku	K zakrytí zobrazovacích a ovládacích přístrojů nebo výřezů a na ochranu před nečistotou, kapalinami a neoprávněným přístupem.
Materiál	Hliníkový protlačovaný profil s rohovými díly ze zinkového tlakového odlitku a jednovrstvým bezpečnostním sklem.
Povrch	Základní rám: s práškovým nástřikem odstín RAL 7035 Profil závěsů a uzavírací profil: eloxovaný v přírodním odstínu
Value base frame	Z jednovrstvého bezpečnostního skla: vysoká odolnosti vůči rozpouštědlům a poškrábání, antistatické, nízké nebezpečí zranění při rozbití. Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm) Závěs s úhlem otevření 180° lze snadno zavěsit.
Value base frame	Díky přizpůsobeným rozměrům jej lze snadno přišroubovat ke dveřím (trubkový rám dveří lze použít jako vrtací šablonu). Snadné vyrovnání na výšku. Stabilizuje výřez pro dveře. Zakrývá hranu výřezu. Na těsnění nejsou žádné nečistoty, sklo je zajištěné proti vypáčení, při otevření nepadají žádné nečistoty a za okno nezatéká žádná kapalina. Rámový profil s výškou 30 mm nebo 60 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 54

Features

Poznámka	Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm) Nevhodné pro instalaci venku
Vhodné pro	Typ skříně: VX TS VX SE Šířka: = 800 mm
Rozměry	Šířka: 700 mm Výška: 470 mm Hloubka: 47 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 563 mm Výška průhledového okna: 398 mm
Montážní hloubka pro komponenty (max.)	33 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	5,75 kg
Netto hmotnost	5.324
Brutto hmotnost	5.66
Číslo celní sazby	76101000
EAN	4028177476356
ETIM 8	EC002527
ETIM 7.0	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

Approvals

Certificates

Stupeň krytí