


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.330

Topné jednotky pro rozváděčové skříně

State: 26.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.330 - Topné jednotky pro rozváděčové skříně bez ventilátoru

Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v rozváděčové skříní. Zabrání se tak následným škodám způsobeným korozi nebo elektrickým zkratem. Provedení bez ventilátoru. Trvalý topný výkon 10 – 150 W.

Features

Obj. č.	SK 3105.330
Popis výrobku	Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v rozváděčové skříní. Zabrání se tak následným škodám způsobeným korozi nebo elektrickým zkratem.
Materiál	Hliník, eloxovaný
Rozsah dodávky	Topná jednotka PTC Rychloupínací svorka Upeňovací materiál
Poznámka	Pro přesnou regulaci teploty v rozváděčové skříní se doporučuje termostat K zamezení možnosti vzniku kondenzace vodních par obsažených ve vzduchu doporučujeme regulaci topení pomocí hygrostatu Ve větších rozváděčových skříních se nejlépe dosahuje rovnoměrného rozložení tepla montáží většího počtu topných jednotek s nižším výkonem
Poznámka k obj. č.	Použití při provozní teplotě -40 °C je možné. Na vyžádání obdržíte prohlášení výrobce. Jiná napájecí napětí na vyžádání. Technické změny vyhrazeny.
Trvalý topný výkon při 10 °C	23 W - 30 W
Jmenovité provozní napětí	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozměry	Šířka: 64 mm Výška: 155 mm Hloubka: 56 mm

Features

Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 4 A
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20
Třída ochrany	II (s ochrannou izolací)
Rozsah provozních teplot	-33 °C...65 °C
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	0,381 kg
Netto hmotnost	0.331
Brutto hmotnost	0.395
Číslo celní sazby	85162999
EAN	4028177638631
E-Number Sweden	E3404352
ETIM 8	EC000737
ETIM 7.0	EC000737
ECLASS 8.0	27180710

Approvals

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK