

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.600

Ventilátory s filtrem TopTherm

State: 27.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.600 - Ventilátory s filtrem TopTherm EMC

Kompletní ventilátorová jednotka s EMC stíněním pro montáž na svislých plochách bez použití náradí. Množství vzduchu 20–900 m³/h, krytí standardně IP 54.



Features

Obj. č.	SK 3245.600
Provedení	nástěnná montáž EMC
Popis výrobku	EMC ventilátory s filtrem zajišťují vysoký účinek stínění/tlumení a splňují požadavky kategorie 2 podle EN 61587-3.
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně filtrační vložky
Ventilátor	Diagonální, EC motor
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Při 50 Hz: 890 m ³ /h Při 60 Hz: 890 m ³ /h
Aerodynamický výkon s výstupním filtrem včetně filtrační vložky z netkané textilie (počet x objednávací číslo)	1 x 3243060: 630/630 m ³ /h 2 x 3243060: 770/770 m ³ /h
Jmenovité provozní napětí	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 1,33 A Při 60 Hz: 1,33 A
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Při 50 Hz: 165 W Při 60 Hz: 165 W

Features

Rozměry	Šířka: 323 mm Výška: 323 mm
Montážní rozměry	Montážní hloubka: 25 mm Instalační hloubka: 130,5 mm
Montážní výřez	Šířka výřezu: 292 mm Výška výřezu: 292 mm
Poznámka	Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů.
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP51 s filtrem z netkané textilie IP56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí NEMA	Typ 1 Typ 12 Typ 3 Type 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 4 A
Životnost	59 000 h
Rozsah provozních teplot	-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	Při 50 Hz: 72 dB(A)
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	3,5 kg
Netto hmotnost	3.622
Brutto hmotnost	3.822
Číslo celní sazby	84145915
EAN	4028177652491
ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Approvals

Approvals

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Explanations

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK