


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.514

Nástěnná chladičí jednotka TopTherm Blue e, NEMA 4X

State: 23.2.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.514 - Nástěnná chladicí jednotka TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 500 W až 2 500 W se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu. Stupeň krytí NEMA 4X.



Features

Obj. č.	SK 3303.514
Provedení	nástěnná montáž
Popis výrobku	Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu. Stupeň krytí NEMA 4X.
Výhody	Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál	Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Barva	RAL 7001
Rozsah dodávky	Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice) Vrtací šablona Upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511	Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 0,6 kW Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Jmenovité provozní napětí	115 V, 1~, 60 Hz

Features

Jmenovitý proud max.	Při 60 Hz: 5,7 A
Rozběhový proud (max.)	Při 60 Hz: 11,5 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Vnější okruh: 345 m ³ /h Vnitřní okruh: 280 m ³ /h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36
Provedení	Nástěnná montáž
Rozměry	Šířka: 285 mm Výška: 620 mm Hloubka: 298 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	Vnější okruh IP 34 Vnitřní okruh IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
Chladicí médium/chladivo	Chladivo: R-513A Množství: 0,19 kg Global Warming Potential (GWP): 631 Ekvivalent CO ₂ (CO ₂ e): 0,12 t
Regulace teploty	Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	54 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C...70 °C
Rozsah regulace	20 °C...54 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,44 kW Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)	28 bar
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 10 A
Poznámka k obj. č.	Bez integrovaného odpařování kondenzátu
Balení	1 ks
Netto hmotnost	26.75

Features

Brutto hmotnost	38.5
Číslo celní sazby	84158200
EAN	4028177384279
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC
Explanations	FCC Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
