

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3374.540

# Výměník tepla vzduch-voda

State: 27.9.2024 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3374.540 - Výměník tepla vzduch-voda nástěnná montáž

Výkonové třídy 375 W až 5 000 W. K použití v náročných průmyslových podmínkách. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.



## Features

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Obj. č.                          | SK 3374.540   |
| Provedení                        | Díly pro vedení vody z mědi/mosazi (Cu/CuZn)  |
| Popis výrobku                    | Pro použití v náročném prostředí a teplotním rozsahu do +70 °C. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby. |
| Barva                            | RAL 7035  |
| Rozsah dodávky                   | Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení<br>Vrtací šablona<br>Těsnicí a upevňovací materiál   |
| Celkový chladicí výkon           | L 35 W 10 při 400 l/h: 3 kW   |
| Jmenovité provozní napětí        | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz  |
| Jmenovitý elektrický příkon Pel  | Při 50 Hz: 169 W<br>Při 60 Hz: 232 W  |
| Jmenovitý proud max.             | Při 50 Hz: 0,44 A<br>Při 60 Hz: 0,58 A  |
| Přípustný provozní tlak (p max.) | 1 - 10 bar  |
| Doba zapnutí                     | 100 %   |

# Features

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Chladicí médium                    | Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách) |
| Teplota přívodní vody              | 1 °C...30 °C   |
| Přípojky vody                      | ½" hadicový trn<br>G ¾" vnější závit                               |
| Regulace teploty                   | Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)        |
| Rozsah provozních teplot           | 1 °C...70 °C   |
| Poznámka                           | Integrovaný zpětný ventil u provedení s regulátorem e-Comfort      |
| Rozměry                            | Šířka: 400 mm<br>Výška: 950 mm<br>Hloubka: 145 mm                  |
| Rozsah regulace                    | 20 °C...55 °C  |
| Předřazené jištění                 | Motorový spouštěč: 3,5...5 A                                       |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 55  |
| Protection category NEMA           | UL Type 1<br>UL Type 3R<br>UL Type 12                              |
| Balení                             | 1 ks   |
| Hmotnost/balení                    | 26 kg  |
| Netto hmotnost                     | 25.65  |
| Brutto hmotnost                    | 27   |
| Číslo celní sazby                  | 84158300   |
| EAN                                | 4028177496088  |
| ETIM 8                             | EC002515   |
| ETIM 7.0                           | EC002515   |
| ECLASS 8.0                         | 27180712   |

# Approvals

---

Approvals

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)