

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.685

Velká skříň

State: 27.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.685 - Velká skříň HD

řešení na míruSystémová skříň HD je řadově spojitelná pro oblasti s vysokými nároky na hygienu, které se podrobují pravidelnému čištění.



Features

Obj. č.	HD 4000.685
Materiál	Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600 Montážní deska: ocelový plech
Povrch	Skříň a dveře: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážní deska: pozinkovaná Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Otočný rám s navařeným podlahovým plechem na zadní straně Dveře s nasazeným těsněním U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Montážní deska
Volitelné doplňky	Spodní podstavec HD s nivelací
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.800 mm Hloubka: 500 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	499 mm x 1.696 mm
Úhel otevření dveří	125°
Kód IK	IK08

Features

Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4X Typ 12
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	89 kg
Netto hmotnost	74
Brutto hmotnost	76.75
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177693586
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------