


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CM 5116.500**

**Kompaktní systémové skříně CM**

State: 19.10.2024 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5116.500 - Kompaktní systémové skříň CM

Skříň s dvířky z ocelového plechu, montážní deskou a volným dnem pro upevnění podlahových plechů. Stupeň krytí IP 55. Symbióza výhod kompaktních rozvaděčových skříní značky Rittal a rozmanitosti systémových řadových skříní řady TS 8. Montážní děrované lišty ve dveřích k rychlému upevnění montážních přepážek, držáků kabelových chrániček a krytů.



## Features

Obj. č.	CM 5116.500
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech 2,0 mm, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi se závěsem (závěsy) 3-bodový uzavírací systém s vložkou typu Doppelbart Montážní deska Dno otevřené pro individuální přivedení kabelů
Stupeň krytí NEMA	NEMA 12 při výběru odpovídajících podlahových plechů nebo zakrývací desky
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 55 při výběru odpovídajících podlahových plechů nebo zakrývací desky
Kód IK	IK08

# Features

Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 1.200 mm Hloubka: 300 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	740 mm x 1.155 mm
Počet dveří	1
Závěsy dveří s možností záměny	Yes
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	65 kg
Netto hmotnost	61.75
Brutto hmotnost	65
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177479760
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK