



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.540

Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené

State: 26.9.2024 (Source: [rittal.com/sk-sk](https://www.rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.540 - Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené pro VX IT

K výměně stávajících dveří.



Features

Obj. č.	DK 5301.540
Popis výrobku	K výměně stávajících dveří.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	S nástřikem
Barva	Dveře: RAL 7035 Komfortní rukojeť VX: RAL 9005
Rozsah dodávky	Dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E 4 závěsy 130°, vnitřní Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn	Pro úhel otevření dveří 180° při řadovém spojení je zapotřebí 180° závěs pro řadové spojení
Poznámka	Úhel otevření dveří při samostatné instalaci max. 165° Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 110°

Features

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Vhodné pro	Typ skříně: VX IT Šířka: = 800 mm Výška: = 2.000 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	32,6 kg
Netto hmotnost	31.6
Brutto hmotnost	32.6
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	124,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
EAN	4028177955080
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204