


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5386.000

Skříně pro počítačové systémy

State: 26.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5386.000 - Skříně pro počítačové systémy

Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Obj. č. | PC 5386.000 |
| Provedení | s prosklenými dveřmi nahoře, zásuvkou pro klávesnici a přístrojovou polici |
| Popis výrobku | Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem. |
| Materiál | Skříň, dveře, zadní dveře, montážní pole, odkládací přihrádky: ocelový plech Rukojeti, dekorativní kryty: plast Zakrytí dveří: hliník Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo |
| Povrch | Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní pole, odkládací přihrádka: práškový povrch |
| Barva | Skříň, dveře, dekorační kryty, odkládací přihrádky: RAL 7035 Rukojeť: v odstínu podobném RAL 9006 Pole monitoru, středový díl dveří: RAL 7015 |
| Rozsah dodávky | Skříň, dveře, zadní dveře Prosklené dveře, horní Zásuvná přihrádka pro klávesnici Přístrojová police |
| Rozměry | Šířka: 800 mm Výška: 1.600 mm Hloubka: 636 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55 |

Features

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 12 |
| Max. rozměr klávesnice (Š x V x H) | 480 x 70 x 260 mm |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Hmotnost/balení | 117,6 kg |
| Netto hmotnost | 123.4 |
| Brutto hmotnost | 126 |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| EAN | 4028177701014 |
| E-Number Sweden | E3404473 |
| ETIM 7.0 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |