

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.100 FlatBox

State: 19.10.2024 (Source: [rittal.com/sk-sk](https://www.rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.100 - FlatBox

Skříň v provedení Flat-Pack. Optimálně přístupné a flexibilně použitelné jako nástěnné nebo samostatně stojící skříň.



Features

| | |
|----------------|---|
| Obj. č. | DK 7507.100 |
| Provedení | s 19" profilovými lištami |
| Popis výrobku | Flexibilně použitelné jako nástěnné nebo stojanové skříňky |
| Výhody | Rychlá montáž bez nářadí Systémové příslušenství na otevřené 19" konstrukci |
| Materiál | Ocelový plech Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm |
| Povrch | Strukturovaná prášková barva |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skříň v provedení Flat-Pack 1 nástěnný díl 2 základní nosníky 2 střešní/podlahové plechy, s výřezy pro zavedení kabelů s kartáčovými lištami 2 bočnice, s možností uzamčení 1 prosklené dveře s možností uzamčení, bezpečnostní zámek 3524 E, umístění závěsů volitelné Spojovací prvky pro rychlou montáž bez nářadí Uzemňovací sada pro systémové uzemnění všech součástí skříňky 19" profilové lišty |
| Výškové moduly | 6 U |

Features

| | |
|-------------------------------|--|
| Rozměry | Šířka: 600 mm Výška: 358 mm Hloubka: 600 mm |
| Montážní výška pro komponenty | 6 U |
| Zatížitelnost | max. 300 N |
| Poznámka | Max. montážní hloubka: Hloubka - 58 mm až k zadní stěně Max. vzdálenost mezi dvěma 19" rovinami: Hloubka - 104 mm Úhel otevření dveří činí max. 210° |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Hmotnost/balení | 24 kg |
| Netto hmotnost | 22.8 |
| Brutto hmotnost | 23 |
| PCF/PU (cradle-to-gate) | 91,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on the PCF class | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| EAN | 4028177551435 |
| E-Number Sweden | E7239531 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ETIM 7.0 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |

Approvals

Explanations

Prohlášení výrobce