


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.280

Prosklené dveře s rámem z ocelového plechu, svisle dělené

State: 27.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.280 - Prosklené dveře s rámem z ocelového plechu, svisle dělené pro TS 8

K výměně stávajících dveří. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní.

Features

Obj. č.	DK 7824.280
Popis výrobku	S prosklenou plochou, 4bodovým tyčovým uzávěrem a komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E. Dělené provedení umožňuje prostorově optimalizovanou instalaci skříní a zároveň nejlepší přístup díky menší vzdálenosti mezi jednotlivými řadami skříní. Max. úhel otevření dveří díky již integrovaným závěsům 180°.
Materiál	Rám: ocelový plech Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka	Výšku 2200 nelze kombinovat s otočným rámem 45 U.
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Vhodné pro	Typ skříně: TS 8 Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	35,4 kg
Netto hmotnost	34
Brutto hmotnost	35.4
EAN	4028177570924
ETIM 7.0	EC000747

Features

ECLASS 8.0

27182204