


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7831.453

## Kolokační rozváděče TS

State: 27.9.2024 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7831.453 - Kolokační rozváděče TS

Skříň Colocation TS 8, se 2, resp. 4 oddělenými funkčními oddíly.

## Features

Obj. č.	DK 7831.453
Výhody	Svařovaná rámová konstrukce Přední a zadní dveře s ventilačními otvory po celé ploše. Podíl volné plochy na ploše děrovaného plechu > 78 % 2bodové zamykání Závěsy dveří s možností záměny, bez mechanických úprav Zavedení kabelů střechou a podlahou (volitelné) Možnost řadového propojení ve všech rovinách Statická zatížitelnost do 1000 kg
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Rámová konstrukce skříňe: základní barva nanesená máčením Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva Profilové lišty, montážní rám a systémové chassis: pozinkované, chromátované
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dveře z ocelového plechu, vpředu a vzadu, se 180° závěsy Střešní plech, jednodílný, uzavřený Nivelační nohy 482,6 mm (19") rovina, profilové lišty ve tvaru L přišroubované k systémovému chassis, vpředu a vzadu, s přestavitelnou hloubkou Předmontované uzemnění všech plochých dílů Samostatné sekce, stíněná/oddělená kabeláž ke každé sekci Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 2.200 mm Hloubka: 1.000 mm
Montážní výška pro komponenty na jedny dveře	21 U

# Features

Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	740 mm
Number front doors	2
Number back doors	2
Poznámka k obj. č.	Dodací lhůta na vyžádání
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	173,5 kg
Netto hmotnost	168.5
Brutto hmotnost	173.5
EAN	4028177642713
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207