

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.510

PDU UK, provedení basic

State: 27.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.510 - PDU UK, provedení basic

Kompaktní konstrukce umožňuje rychlou montáž v Zero-U-Space datových a serverových skříních TS IT. Přívod - CEE (16 A/32 A) s výstupy BS 1363 (UK). Rozváděný výkon 3,7 kW až 22 kW.

Features

Obj. č.	DK 7955.510
Popis výrobku	Robustní, kompaktní základní rozvod proudu pro prostředí IT. Díky kompaktní jednotce PDU lze každý IT rozváděč snadno vybavit profesionálním rozvodem proudu. U TS IT rozváděče je možná dokonce montáž bez náradí. Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou montáž.
Materiál	Hliníkový profil, černě eloxovaný
Rozměry	Šířka: 44 mm Hloubka: 62 mm Délka: 440 mm
Počet zásuvek a typ	6 x C13 / 1 x C19
Zásuvky	6 x GB (typ G, BS 1363)
Jmenovitý proud (max.)	13 A
Napájení	Počet: 1 Fáze pro každé napájení: 1~
Délka přívodního kabelu	3 m
Způsob (elektrického) připojení	UK
Rozsah provozních teplot	0 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...95 %
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Vhodné pro	Typ skříně: TS IT: ≤ 800 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	1,46 kg
Netto hmotnost	1.24

Features

Brutto hmotnost	1.42
Číslo celní sazby	85366990
EAN	4028177685024
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
