


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 7980.100**

**Rozšiřovací sada ventilátoru**

State: 19.10.2024 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 7980.100 - Rozšiřovací sada ventilátoru

K dodatečnému vybavení různých ventilátorových jednotek nebo k doplnění nosného plechu s ventilátorem.

## Features

Obj. č.	SK 7980.100
Popis výrobku	K použití jako samostatný ventilátor nebo dodatečnou montáž jiných větracích jednotek nebo k doplnění větracího plechu.
Rozsah dodávky	Ventilátor Přívodní kabel (0,61 m) Včetně upevňovacího materiálu
Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)	Při 50 Hz: 108 m <sup>3</sup> /h Při 60 Hz: 120 m <sup>3</sup> /h
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Při 50 Hz: 14 W Při 60 Hz: 12 W
Rozměry	Šířka: 119 mm Výška: 119 mm Hloubka: 25 mm
Rozsah provozních teplot	-20 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	Při 50 Hz: 34 dB(A) Při 60 Hz: 34 dB(A)
Hmotnost/balení	0,486 kg
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0.43
Brutto hmotnost	0.486
Číslo celní sazby	84149000
EAN	4028177187313
ETIM 7.0	EC000320

# Features

---

ECLASS 8.0

27180716