


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.000

Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 100 mm

State: 19.10.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.000 - Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 100 mm pro VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Rohové díly podstavce s prolisem pro vymežovací díl k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt rohovými nebo řadovými kryty.

Features

Obj. č.	VX 8620.000
Popis výrobku	Rohové díly podstavce s prolisem pro vymežovací díl k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt rohovými nebo řadovými kryty.
Materiál	Rohový díl podstavce: ocelový plech Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech Rohový a řadový kryt: plast
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	4 rohové díly podstavce, výška 100 mm 4 rohové kryty 1 řadový kryt 2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka	Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídatnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců
Rozměry	Výška: 100 mm
Vhodné pro	Typ skříně: VX Šířka: = 300 mm
Hmotnost/balení	2,73 kg
Balení	2 ks
Netto hmotnost	2.534

Features

Brutto hmotnost	2.94
Číslo celní sazby	94039910
EAN	4028177921993
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------