



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.025

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu

State: 30.6.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.025 - Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Rohové díly podstavce s kryty pro flexibilní zavedení kabelů vč. polohovací pomůcky pro snadnou montáž skříně.

Features

| | |
|----------------|--|
| Obj. č. | VX 8660.025 |
| Výhody | Spolehlivý – velmi vysoká stabilita podstavce Flexibilní – mnoho možností montáže v interiéru s VX příslušenstvím Jednoduché – zakončení v jedné rovině mezi řadovými místy |
| Materiál | Rohový díl podstavce: ocelový plech Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech Rohový a řadový kryt: plast |
| Barva | RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | 4 rohové kryty Včetně upevňovacího materiálu 4 rohové díly podstavce, výška 200 mm 1 kryt podstavce, vpředu/vzadu, 200 mm 2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm |
| Poznámka | Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídatnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců |
| Rozměry | Výška: 200 mm |
| Vhodné pro | Typ skříně: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW Šířka: = 1.200 mm |

Features

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Hmotnost/balení | 11,7 kg |
| Balení | 2 ks |
| Číslo celní sazby | 94039910 |
| EAN | 4028177978171 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ETIM 7.0 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |